



## Tapeind-indraaigereedschap, 1/2 inch, Voor schroefdraad: M10



### Bestelgegevens

Bestelnummer	651390 M10
GTIN	4045197215468
Artikelklasse	62D

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Sterke constructie, speciaal geschikt voor elektrische of perslucht-slagmoersleutels. Met dwarsboring en centreerring voor bevestiging. Binnenvierkant volgens DIN 3121.

**Om veiligheidsredenen altijd met bijbehorende verbindingspen en rubber ring bevestigen.**

#### Materiaal:

Chroom-molybdeenstaal, oppervlak gebruineerd.

Aandrijfvierkant: 1/2 inch

Ø aandrijfzijde: 25 mm

Lengte: 55 mm

### Technische beschrijving

Ø aandrijfzijde	25 mm
Lengte	55 mm
voor schroefdraad	M10
Aandrijfvierkant	1/2 inch
Oppervlak	gebruineerd
geschikt voor machinetoepassing	ja
Producttype	Dop

---

## Accessoires

Borgklemmenset 10-delig voor doppen, 1/2 inch, inclusief trekker Type 3

651790 3

Rubber ring voor doppen, 1/2 inch Ø 25 mm

651800 25

Verbindingspen voor doppen, 1/2 inch Ø×lengte 3X20 mm

651900 3X20