

Bekkaliber, a – zc, Nominale maat Ø: 21mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	484222 21
GTIN	2050001955852
Artikelklasse	48B

Omschrijving

Uitvoering:

Dubbele bekkaliber van eersteklas kaliberstaal, gehard, spanningsarm gegloeid, geslepen en fijn gelept. Goedkeurzijde met **slijtageovermaat** volgens DIN 7163.

Voor ISO-tolerantievelddposities **a – zc** in de **basistolerantiegraden 6 – 13**.

Toepassing:

Voor het controleren van assen op spelings-, overgangs- of overmaatpassingen.

Norm:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1** und **DIN 7163**.

Opmerking:

Gewenste tolerantieklasse opgeven. Bij bestelling de **tolerantievelddpositie (a – zc)** en de basistolerantiegraad (6 – 13) vermelden, bijv. nr. 484222 maat **10f9**. Kalibers voor basistolerantiegraad 5 en fijnere toleranties op aanvraag mogelijk.

Technische beschrijving

Kalibertype	Goedkeurkaliber
Kalibertype	Afkeurkaliber
Norm	DIN EN ISO 1938-1
Norm	DIN 7163
Tolerantieveldd	a

Tolerantieveld	b
Tolerantieveld	c
Tolerantieveld	cd
Tolerantieveld	d
Tolerantieveld	e
Tolerantieveld	ef
Tolerantieveld	f
Tolerantieveld	fg
Tolerantieveld	g
Tolerantieveld	h
Tolerantieveld	j
Tolerantieveld	js
Tolerantieveld	k
Tolerantieveld	m
Tolerantieveld	n
Tolerantieveld	p
Tolerantieveld	r
Tolerantieveld	s
Tolerantieveld	t
Tolerantieveld	u
Tolerantieveld	v
Tolerantieveld	x
Tolerantieveld	y
Tolerantieveld	z
Tolerantieveld	za
Tolerantieveld	zb
Tolerantieveld	zc
Kwaliteit	6
Kwaliteit	7

Kwaliteit	13
Kwaliteit	12
Kwaliteit	8
Kwaliteit	11
Kwaliteit	9
Kwaliteit	10
Nominale maat	21 mm
Materiaal	Kaliberstaal
Productnaamattribuut	a – zc
Kalibratie	L8
Producttype	Bekkaliber

Dienstverlening

KalibratieBekkaliber Maximale nominale maat 50 mm	028700 50
DAkkS-kalibratieBekkaliber Maximale nominale maat 5-100 mm	028710 5-100