

**Garant****Spiraalboor lang HSS W, ongecoat, Ø DC h8: 6mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	116040 6
GTIN	4045197025845
Artikelklasse	11B

**Omschrijving****Uitvoering:**

Met aanslijping vorm A vanaf grootte 2,5 mm.

Versterkte kern **zonder kernstijging**. Precies geslepen punt. Wijde spaangroeven met sterk afgeronde achterkanten. Blankgeslepen oppervlak.

**Voordeel:**

Voor het boren van diepe gaten en voor boorwerkzaamheden waarbij boorbussen worden gebruikt.

**Advies:****Maximale boordiepte:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

**Opmerking:**

Geschikte NC-centreerboren nr. 112120, 112140 en 112170 met **142° tophoek** voor een hogere proceszekerheid.

**Technische beschrijving**

Spaangroeflengte $L_c$	91 mm
Voeding $f$ in aluminium kortspanend	0,14 mm/omw,
Nominale $\varnothing D_c$	6 mm
Aantal snijkanten $Z$	2
Tolerantie nominale $\varnothing$	h8
Schacht- $\varnothing D_s$	6 mm
Totale lengte $L$	139 mm
Norm	DIN 340

aanbevolen maximale boordiepte L <sub>2</sub>	82 mm
Tophoek	130 graden
Schacht	Cilinderschacht
Coating	ongecoat
Snijmateriaal	HSS
Type	W
Spiraelhoek	30-40 graden
Inwendige koeling	nee
Gekleurde ring	geel
Producttype	Spiraalboor

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Alu kunststoffen	geschikt	70 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	geschikt	45 m/min	N
Aluminium > 10% Si	beperkt geschikt	40 m/min	N
Olie	geschikt		
nat maximaal	geschikt		