



IMPACT-dop, 1/2 inch, voor Torx®, Torx®-profiel: E14



Bestelgegevens

Bestelnummer	651500 E14
GTIN	4045197215536
Artikelklasse	62D

Omschrijving

Uitvoering:

Sterke constructie, speciaal geschikt voor elektrische of perslucht-slagmoersleutels. Met dwarsboring en centreerring voor bevestiging. Binnenvierkant volgens DIN 3121.

Om veiligheidsredenen altijd met bijbehorende verbindingsspen en rubber ring bevestigen.

Materiaal:

Chroom-molybdeenstaal, oppervlak gebruieneerd.

Aandrijfvierkant: 1/2 inch

Ø uitgangzijde: 17,7 mm

Lengte: 38 mm

Technische beschrijving

Ø uitgangzijde	17,7 mm
Torx®-profiel	E14
Lengte	38 mm
Aandrijfvierkant	1/2 inch
Bitsoort	Dopsleutel voor TORX®-schroeven
Producttype	Dop

Accessoires

Verbindingspen voor doppen, 1/2 inch Ø×lengte 3X20 mm

651900 3X20

Rubber ring voor doppen, 1/2 inch Ø 25 mm

651800 25

Borgklemmen set 10-delig voor doppen, 1/2 inch, inclusief trekker Type 3

651790 3