

**Voelerband op rol 100 mm×5 m, Roestvrij, Dikte: 0,7mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	478530 0,7
GTIN	2050001053985
Artikelklasse	48B

Omschrijving**Uitvoering:**

koudgewalst veerhard voelmaat-bandstaal met hoogste vlakheidsnauwkeurigheid. Banddikte vanaf gr. 0,02 in regelmatige afstanden onuitwisbaar gemarkeerd (uitzondering nr. 478502 vanaf gr. 0,08).

Opgerold in een praktisch voorraadblik, wordt als een rolbandmaat uitgetrokken. Van de 5 of 10 meter lange band kan de gewenste lengte worden afgesneden.

Roestvrij– roest- en zuurbestendig edelstaal, materiaal nr. 1.4310 (of 1.4301 dikte 0,005–0,05 mm), koudgewalst, veerhard, blank oppervlak.

Toepassing:

in de apparatenbouw en gereedschapsmakerij voor het afstellen van machineonderdelen, als onderlegfolie bij het uitlijnen van gereedschappen, voor alle soorten tolerantieingen, voor het controleren van passingen en geleidingen, voor het instellen van inkt- en drukwalsen.

Levering:

Vanaf maat 0,3 levering in rol / ring.

Technische beschrijving

Norm	Fabrieksnorm
Materiaal	Roestvrij
Materiaal	Edelstaal, RVS
Rollen lengte	5 m

Rollen breedte	100 mm
Producttype	Voelerband