



Tapeind-indraaigereedschap, 1/2 inch, Voor schroefdraad: M12



Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 651390 M12 |
| GTIN | 4045197215475 |
| Artikelklasse | 62D |

Omschrijving

Uitvoering:

Sterke constructie, speciaal geschikt voor elektrische of perslucht-slagmoersleutels. Met dwarsboring en centreerring voor bevestiging. Binnenvierkant volgens DIN 3121.

Om veiligheidsredenen altijd met bijbehorende verbindingspen en rubber ring bevestigen.

Materiaal:

Chroom-molybdeenstaal, oppervlak gebruieneerd.

Aandrijfvierkant: 1/2 inch

Ø aandrijfzijde: 25 mm

Lengte: 55 mm

Technische beschrijving

| | |
|---------------------------------|--------------|
| voor schroefdraad | M12 |
| Lengte | 55 mm |
| Ø aandrijfzijde | 25 mm |
| Aandrijfvierkant | 1/2 inch |
| Oppervlak | gebruieneerd |
| geschikt voor machinetoepassing | ja |
| Producttype | Dop |

Accessoires

| | |
|--|-------------|
| Rubber ring voor doppen, 1/2 inch Ø 25 mm | 651800 25 |
| Borgklemmen set 10-delig voor doppen, 1/2 inch, inclusief trekker Type 3 | 651790 3 |
| Verbindingspen voor doppen, 1/2 inch Ø×lengte 3X20 mm | 651900 3X20 |