

**HOLEX****IMPACT-dop voor binnenzeskantbouten, 1/2 inch, met kogelkop, Zeskant: 10mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	651315 10
GTIN	4045197592088
Artikelklasse	62D

**Omschrijving****Uitvoering:**

Sterke constructie, speciaal geschikt voor elektrische of perslucht-slagmoersleutels. Met dwarsboring en centrering voor bevestiging. Binnenvierkant volgens DIN 3121.

**Om veiligheidsredenen altijd met bijbehorende verbindingspen en rubber ring bevestigen.**

**Om veiligheidsredenen altijd met bijbehorende verbindingspen en rubber ring bevestigen.**

**Materiaal:**

Chroom-molybdeenstaal, oppervlak gebruineerd.

**Technische beschrijving**

Zeskant	10 mm
Lengte	75 mm
Ø aandrijfzijde	25 mm
Aandrijfvierkant	1/2 inch

Bitsoort	Dop voor binnenzeskantbouten
geschikt voor machinetoepassing	ja
Producttype	Dop

---

## Accessoires

Verbindingspen voor doppen, 1/2 inch Ø×lengte 3X20 mm	651900 3X20
Rubber ring voor doppen, 1/2 inch Ø 25 mm	651800 25
Borgklemmen set 10-delig voor doppen, 1/2 inch, inclusief trekker Type 3	651790 3