

**IMPACT-dop, 1/2 inch, voor Torx®, Torx®-profiel: E16****Bestelgegevens**

Bestelnummer	651500 E16
GTIN	4045197215543
Artikelklasse	62D

**Omschrijving****Uitvoering:**

Sterke constructie, speciaal geschikt voor elektrische of perslucht-slagmoersleutels. Met dwarsboring en centreerring voor bevestiging. Binnenvierkant volgens DIN 3121.

**Om veiligheidsredenen altijd met bijbehorende verbindingsspen en rubber ring bevestigen.**

**Materiaal:**

Chroom-molybdeenstaal, oppervlak gebruineerd.

Aandrijfvierkant: 1/2 inch

Ø uitgangzijde: 20 mm

Lengte: 38 mm

**Technische beschrijving**

Torx®-profiel	E16
Lengte	38 mm
Ø uitgangzijde	20 mm
Aandrijfvierkant	1/2 inch
Bitsoort	Dopsleutel voor TORX®-schroeven
Producttype	Dop

---

## Accessoires

Verbindingspen voor doppen, 1/2 inch Ø×lengte 3X20 mm

651900 3X20

Rubber ring voor doppen, 1/2 inch Ø 25 mm

651800 25

Borgklemmen set 10-delig voor doppen, 1/2 inch, inclusief trekker Type 3

651790 3