

Bekkaliber, a – zc, Nominale maat Ø: 84mm



Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 484222 84 |
| GTIN | 2050001956262 |
| Artikelklasse | 48B |

Omschrijving

Uitvoering:

Dubbele bekkaliber van eersteklas kaliberstaal, gehard, spanningsarm gegloeid, geslepen en fijn gelept. Goedkeurzijde met **slijtageovermaat** volgens DIN 7163.

Voor ISO-tolerantieveldposities **a – zc** in de **basistolerantiegraden 6 – 13**.

Toepassing:

Voor het controleren van assen op spelings-, overgangs- of overmaatpassingen.

Norm:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1** und **DIN 7163**.

Opmerking:

Gewenste tolerantieklasse opgeven. Bij bestelling de **tolerantieveldpositie (a – zc)** en de basistolerantiegraad (6 – 13) vermelden, bijv. nr. 484222 maat **10f9**. Kalibers voor basistolerantiegraad 5 en fijnere toleranties op aanvraag mogelijk.

Technische beschrijving

| | |
|----------------|-------------------|
| Kalibertype | Goedkeurkaliber |
| Kalibertype | Afkeurkaliber |
| Norm | DIN EN ISO 1938-1 |
| Norm | DIN 7163 |
| Tolerantieveld | a |

| | |
|----------------|----|
| Tolerantieveld | b |
| Tolerantieveld | c |
| Tolerantieveld | cd |
| Tolerantieveld | d |
| Tolerantieveld | e |
| Tolerantieveld | ef |
| Tolerantieveld | f |
| Tolerantieveld | fg |
| Tolerantieveld | g |
| Tolerantieveld | h |
| Tolerantieveld | j |
| Tolerantieveld | js |
| Tolerantieveld | k |
| Tolerantieveld | m |
| Tolerantieveld | n |
| Tolerantieveld | p |
| Tolerantieveld | r |
| Tolerantieveld | s |
| Tolerantieveld | t |
| Tolerantieveld | u |
| Tolerantieveld | v |
| Tolerantieveld | x |
| Tolerantieveld | y |
| Tolerantieveld | z |
| Tolerantieveld | za |
| Tolerantieveld | zb |
| Tolerantieveld | zc |
| Kwaliteit | 8 |
| Kwaliteit | 12 |

| | |
|----------------------|--------------|
| Kwaliteit | 11 |
| Kwaliteit | 13 |
| Kwaliteit | 10 |
| Kwaliteit | 6 |
| Kwaliteit | 9 |
| Kwaliteit | 7 |
| Materiaal | Kaliberstaal |
| Nominale maat | 84 mm |
| Productnaamattribuut | a – zc |
| Kalibratie | L8 |
| Producttype | Bekkaliber |

Dienstverlening

| | |
|--|--------------|
| KalibratieBekkaliber Maximale nominale maat 200 mm | 028700 200 |
| DAkkS-kalibratieBekkaliber Maximale nominale maat 5-100 mm | 028710 5-100 |