

Garant**Centreerboor HSS-E lang A, ongecoat, Nominale-Ø DC k12: 1mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	111290 1
GTIN	4045197884541
Artikelklasse	11A

Omschrijving**Uitvoering:**

Uit massief materiaal geslepen en achtergeslepen.
Spiraalgegroefd, extra lange schacht, overeenkomstig DIN 333-A.

Technische beschrijving

Voeding f in staal < 900 N/mm ²	0,02 mm/omw,
Schachttolerantie	h7
Schacht-Ø D _s	4 mm
Nominale Ø D _c	1 mm
Voor werkstuk-Ø	6 – 8 mm
Totale lengte L	60 mm
Aantal snijkanten Z	2
Coating	ongecoat
Snijmateriaal	HSS E
Norm	Fabrieksnorm
Type	A
Tolerantie nominale Ø	k12
Verzinkhoek	60 graden
Snijrichting	rechts

Schacht	Cilinderschacht met h7
Inwendige koeling	nee
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Centreerboor

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Alu kunststoffen	geschikt	70 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	geschikt	45 m/min	N
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	40 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	30 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	25 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt	10 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt	8 m/min	P
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	12 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	geschikt	8 m/min	M
GG(G)	beperkt geschikt	25 m/min	K
CuZn	geschikt	80 m/min	N
Olie	geschikt		
nat maximaal	geschikt		