

**Garant****Centreerboor HSS-E lang A, ongecoat, Nominale-Ø DC k12: 3mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	111290 3
GTIN	4045197884589
Artikelklasse	11A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Uit massief materiaal geslepen en achtergeslepen.

Spiraalgegroefd, extra lange schacht, overeenkomstig DIN 333-A.

**Technische beschrijving**

Schacht-Ø D <sub>s</sub>	8 mm
Schachttolerantie	h7
Voor werkstuk-Ø	20 – 40 mm
Voeding f in staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,03 mm/omw,
Aantal snijkanten Z	2
Totale lengte L	80 mm
Nominale Ø D <sub>c</sub>	3 mm
Coating	ongecoat
Snijmateriaal	HSS E
Norm	Fabrieksnorm
Type	A
Tolerantie nominale Ø	k12
Verzinkhoek	60 graden
Snijrichting	rechts

Schacht	Cilinderschacht met h7
Inwendige koeling	nee
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Centreerboor

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	$V_c$	ISO-code
Alu kunststoffen	geschikt	70 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	geschikt	45 m/min	N
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	40 m/min	P
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	30 m/min	P
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	25 m/min	P
Staal < 1100 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	10 m/min	P
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	8 m/min	P
RVS < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	12 m/min	M
RVS > 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	8 m/min	M
GG(G)	beperkt geschikt	25 m/min	K
CuZn	geschikt	80 m/min	N
Olie	geschikt		
nat maximaal	geschikt		