

**Binnendraaibeitel rechts overeenkomstig DIN 4973 (ISO 8), M20, Schachtvierkant: 12mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	296330 12
GTIN	4045197884787
Artikelklasse	22E

Omschrijving**Uitvoering:**

Voorzien van diamantgeslepen HM-snijplaten.

Toepassing:

P20/K25 voor de bewerking van staal en gietijzer.

M20 voor de bewerking van roestvrije staalsoorten.

Let op:

Bij ruwe en onderbroken snedes moet de snijkant met een handbediende boorcarbide-lepsteen (nr. 558812) worden verwijderd.

Technische beschrijving

voor boringen vanaf \varnothing	21 mm
Schacht-vierkant	12 mm
Totale lengte	180 mm
Snijmateriaal	M20
Producttype	Draaibeitel