

**IMPACT-dop, 1/2 inch, voor Torx®, Torx®-profiel: E18****Bestelgegevens**

Bestelnummer	651500 E18
GTIN	4045197215550
Artikelklasse	62D

Omschrijving**Uitvoering:**

Sterke constructie, speciaal geschikt voor elektrische of perslucht-slagmoersleutels. Met dwarsboring en centreerring voor bevestiging. Binnenvierkant volgens DIN 3121.

Om veiligheidsredenen altijd met bijbehorende verbindingsspen en rubber ring bevestigen.

Materiaal:

Chroom-molybdeenstaal, oppervlak gebruineerd.

Aandrijfvierkant: 1/2 inch

Ø uitgangzijde: 22 mm

Lengte: 38 mm

Technische beschrijving

Torx®-profiel	E18
Lengte	38 mm
Ø uitgangzijde	22 mm
Aandrijfvierkant	1/2 inch
Bitsoort	Dopsleutel voor TORX®-schroeven
Producttype	Dop

Accessoires

Verbindingspen voor doppen, 1/2 inch Ø×lengte 3X20 mm

651900 3X20

Borgklemmenset 10-delig voor doppen, 1/2 inch, inclusief trekker Type 3

651790 3

Rubber ring voor doppen, 1/2 inch Ø 25 mm

651800 25