

**HOLEX****Blindboorbeitel links overeenkomstig DIN 4974 (ISO 9), P20/K25, Schachtvierkant: 12mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	296455 12
GTIN	4045197884886
Artikelklasse	22E

**Omschrijving****Uitvoering:**

Voorzien van diamantgeslepen HM-snijplaten.

**Toepassing:**

P20/K25 voor de bewerking van staal en gietijzer.

M20 voor de bewerking van roestvrije staalsoorten.

**Let op:**

Bij ruwe en onderbroken snedes moet de snijkant met een handbediende boorcarbide-lepsteen (nr. 558812) worden verwijderd.

**Technische beschrijving**

voor boringen vanaf Ø	21 mm
Schacht-vierkant	12 mm
Totale lengte	180 mm
Snijmateriaal	P20/K25
Producttype	Draaibeitel