

HOLEX**Blindboorbeitel links overeenkomstig DIN 4974 (ISO 9), P20/K25, Schachtvierkant: 20mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	296455 20
GTIN	4045197884909
Artikelklasse	22E

Omschrijving**Uitvoering:**

Voorzien van diamantgeslepen HM-snijplaten.

Toepassing:

P20/K25 voor de bewerking van staal en gietijzer.

M20 voor de bewerking van roestvrije staalsoorten.

Let op:

Bij ruwe en onderbroken snedes moet de snijkant met een handbediende boorcarbide-lepsteen (nr. 558812) worden verwijderd.

Technische beschrijving

Schacht-vierkant	20 mm
voor boringen vanaf \emptyset	34 mm
Totale lengte	250 mm
Snijmateriaal	P20/K25
Producttype	Draaibeitel