

**Blindboorbeitel links overeenkomstig DIN 4974 (ISO 9), P20/K25, Schachtvierkant: 25mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	296455 25
GTIN	4045197884916
Artikelklasse	22E

Omschrijving**Uitvoering:**

Voorzien van diamantgeslepen HM-snijplaten.

Toepassing:

P20/K25 voor de bewerking van staal en gietijzer.

M20 voor de bewerking van roestvrije staalsoorten.

Let op:

Bij ruwe en onderbroken snedes moet de snijkant met een handbediende boorcarbide-lepsteen (nr. 558812) worden verwijderd.

Technische beschrijving

voor boringen vanaf Ø	43 mm
Schacht-vierkant	25 mm
Totale lengte	300 mm
Snijmateriaal	P20/K25
Producttype	Draaibeitel