



Zijbeitel rechts overeenkomstig DIN 4977 (ISO 5), M20, Schacht-vierkant: 12mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	296715 12
GTIN	4045197884978
Artikelklasse	22E

Omschrijving

Uitvoering:

Voorzien van diamantgeslepen HM-snijplaten.

Toepassing:

P20/K25 voor de bewerking van staal en gietijzer.

M20 voor de bewerking van roestvrije staalsoorten.

Let op:

Bij ruwe en onderbroken snedes moet de snijkant met een handbediende boorcarbide-lepsteen (nr. 558812) worden verwijderd.

Technische beschrijving

Schacht-vierkant	12 mm
Totale lengte	100 mm
Snijmateriaal	M20
Producttype	Draaibeitel