

FLUKE.

Multimeter, Type: 177**Bestelgegevens**

Bestelnummer	473322 177
GTIN	095969095891
Artikelklasse	47H

Omschrijving**Uitvoering:**

Ergonomische kunststof behuizing met geïntegreerde holster. Grote LCD-weergave voor goede afleesbaarheid. Betrouwbaar en eenvoudig in gebruik – **waarschuwing bij foutief aangesloten meetkabels**. Het toonaangevende meetgereedschap bij het opsporen van fouten in elektrische en elektronische systemen voor professionele technici. Robuust, betrouwbaar en nauwkeurig. Extra led-achtergrondverlichting.

Toepassing:

Digitale service-meetapparatuur voor een breed toepassingsbereik, maximale veiligheid en nog meer extra functies.

Norm:

IEC 61010; ANSI/ISA S82.02.01; CSA C22.2-1010.1

Levering:

Inclusief batterij 081561 6LR61, meetkabels en afneembare isolatiekappen.

Technische beschrijving

Diodetest	ja
Display met achtergrondverlichting	ja

Weergavebereik	6000
Gelijkstroom DC	0,1 mA – 10 A
Kalibratie	I3
Basisnauwkeurigheid	0,09 %
Overspanningscategorie	CAT III 1000 V
Overspanningscategorie	CAT IV 600 V
Weerstand	0,1 Ω – 50 MΩ
Gelijkspanning DC	0,1 mV – 1000 V
Meetmethode	TRUE RMS
Frequentie	0,01 Hz – 100 kHz
Doorgangsmeting	ja
Wisselstroom AC	0,1 mA – 10 A
Wisselspanning AC	0,1 mV – 1000 V
Capaciteit	1 nF – 10 mF
Aantal inbegrepen batterijen	1
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081561 6LR61
Energievoorziening	Batterijvoeding
Producttype	Multimeter

Dienstverlening

DAkKS-kalibratie Digitale multimeter Aantal cijfers achter de komma 3	027010 3
Kalibratie Digitale multimeter Aantal cijfers achter de komma 3	027000 3

Accessoires

Meetkabels Meetpen-Ø 1 mm	473318 1
Magnetische ophangvoorziening Type TPAK	473329 TPAK
Draagtas C150 Type F	473337 F

Meetkabels Meetpen-Ø 2 mm

473318 2