

FLUKE.

Multimeter, Type: 179**Bestelgegevens**

Bestelnummer	473322 179
GTIN	095969095860
Artikelklasse	47H

Omschrijving**Uitvoering:**

Ergonomische kunststof behuizing met geïntegreerde holster. Grote LCD-weergave voor goede afleesbaarheid. Betrouwbaar en eenvoudig in gebruik – **waarschuwing bij foutief aangesloten meetkabels**. Het toonaangevende meetgereedschap bij het opsporen van fouten in elektrische en elektronische systemen voor professionele technici. Robuust, betrouwbaar en nauwkeurig. Aanvullend led-achtergrondverlichting en temperatuurmeting.

Toepassing:

Digitale service-meetapparatuur voor een breed toepassingsbereik, maximale veiligheid en nog meer extra functies.

Norm:

IEC 61010; ANSI/ISA S82.02.01; CSA C22.2-1010.1

Levering:

Inclusief batterij 081561 6LR61, meetkabels en afneembare isolatiekappen. Inclusief temperatuurvoeler.

Technische beschrijving

Basisnauwkeurigheid	0,09 %
---------------------	--------

Wisselstroom AC	0,1 mA – 10 A
Diodetest	ja
Meetmethode	TRUE RMS
Kalibratie	I3
Kalibratie	I7
Doorgangsmeting	ja
Display met achtergrondverlichting	ja
Capaciteit	1 nF – 10 mF
Weergavebereik	6000
Gelijkstroom DC	0,1 mA – 10 A
Overspanningscategorie	CAT III 1000 V
Overspanningscategorie	CAT IV 600 V
Wisselspanning AC	0,1 mV – 1000 V
Frequentie	0,01 Hz – 100 kHz
Temperatuur	-40 - 400 °C
Weerstand	0,1 Ω – 50 MΩ
Gelijkspanning DC	0,1 mV – 1000 V
Aantal inbegrepen batterijen	1
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081561 6LR61
Energievoorziening	Batterijvoeding
Producttype	Multimeter

Dienstverlening

KalibratieDigitale multimeter Aantal cijfers achter de komma 3	027000 3
KalibratieTemperatuurvoeler met / zonder afleesinstrument Type A	027520 A
DAkS-kalibratieDigitale multimeter Aantal cijfers achter de komma 3	027010 3
	027540 A

DAkS-kalibratieTemperatuurvoeler met / zonder
afleesinstrument Type A

Accessoires

Meetskabels Meetpen-Ø 1 mm	473318 1
Meetskabels Meetpen-Ø 2 mm	473318 2
Draagtas C150 Type F	473337 F
Magnetische ophangvoorziening Type TPAK	473329 TPAK