

FLUKE.

**Stroommeettang, Type: 323****Bestelgegevens**

Bestelnummer	473290 323
GTIN	095969623742
Artikelklasse	47H

**Omschrijving****Uitvoering:**

Stroommeettangen met grote, goed leesbare LCD-weergave, met slank en ergonomisch design. Juiste effectieve waardemetingen en geoptimaliseerde ergonomie voor het opsporen van problemen in industriële en bouwtechnische toepassingen.

**Norm:****EN 61010-1****Levering:**

Incl. meetkabels en gevoerde draagtas. Batterijen 2 × nr. 081561 gr. LR3.

**Technische beschrijving**

Weerstand	0,1 $\Omega$ – 4000 $\Omega$
Weergavebereik	4000
Gelijkspanning DC	0,1 V – 600 V
Wisselspanning AC	0,1 V – 600 V
Geheugenfunctie	HOLD

Overspanningscategorie	CAT III 600 V
Overspanningscategorie	CAT IV 300 V
maximale tangopening	30 mm
Meetmethode	TRUE RMS (AC)
Wisselstroom AC	0,1 A – 400 A
Basisnauwkeurigheid	2 %
Aantal inbegrepen batterijen	2
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081561 LR3
Energievoorziening	Batterijvoeding
Voeding	2× 081561 LR3
Norm	EN 61010-1
Kalibratie	I4
Producttype	Stroomtang

## Dienstverlening

KalibratieStroomtang Type D	027050 D
DAkkS-kalibratieStroomtang Type D	027060 D

## Accessoires

Alkali-mangaanbatterijen Internationaal type LR3	081561 LR3
--	------------