

FLUKE.

Stroommeettang, Type: 324**Bestelgegevens**

Bestelnummer	473290 324
GTIN	095969623759
Artikelklasse	47H

Omschrijving**Uitvoering:**

Stroommeettangen met grote, goed leesbare LCD-weergave, met slank en ergonomisch design. Aanvullend temperatuurmeting en display met achtergrondverlichting. Juiste effectieve waardemetingen en geoptimaliseerde ergonomie voor het opsporen van problemen in industriële en bouwtechnische toepassingen.

Norm:**EN 61010-1****Levering:**

Incl. meetkabels en gevoerde draagtas. Batterijen 2 × nr. 081561 gr. LR3.

Technische beschrijving

Weerstand	0,1 Ω – 4000 Ω
Capaciteit	100,0 μ F tot 1000 μ F
Wisselspanning AC	0,1 V – 600 V
Overspanningscategorie	CAT IV 300 V
Overspanningscategorie	CAT III 600 V

Weergavebereik	4000
maximale tangopening	30 mm
Wisselstroom AC	0,1 A – 400 A
Gelijkspanning DC	0,1 V – 600 V
Meetmethode	TRUE RMS (AC)
Basisnauwkeurigheid	2 %
Geheugenfunctie	HOLD
Contactmeting temperatuur	-10 - 400 °C
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081561 LR3
Aantal inbegrepen batterijen	2
Energievoorziening	Batterijvoeding
Voeding	2× 081561 LR3
Norm	EN 61010-1
Kalibratie	I4
Producttype	Stroomtang

Dienstverlening

KalibratieStroomtang Type D	027050 D
DAkKS-kalibratieStroomtang Type D	027060 D

Accessoires

Alkali-mangaanbatterijen Internationaal type LR3	081561 LR3
--	------------