

FLUKE.

Stroommeettang, Type: 325**Bestelgegevens**

Bestelnummer	473290 325
GTIN	095969623766
Artikelklasse	47H

Omschrijving**Uitvoering:**

Stroommeettangen met grote, goed leesbare LCD-weergave, met slank en ergonomisch design. Aanvullend temperatuurmeting, frequentiemeting, min/max-functie en display met achtergrondverlichting.

Juiste effectieve waardemetingen en geoptimaliseerde ergonomie voor het opsporen van problemen in industriële en bouwtechnische toepassingen.

Norm:**EN 61010-1****Levering:**

Incl. meetkabels en gevoerde draagtas. Batterijen 2 x nr. 081561 gr. LR3.

Technische beschrijving

Wisselspanning AC	0,1 V – 600 V
Overspanningscategorie	CAT III 600 V
Overspanningscategorie	CAT IV 300 V
maximale tangopening	30 mm

Capaciteit	100,0 μ F tot 1000 μ F
Gelijkspanning DC	0,1 V – 600 V
Meetmethode	TRUE RMS (AC)
Gelijkstroom DC	0,1 A – 400 A
Frequentie	5 Hz – 500 Hz
Weergavebereik	4000
Wisselstroom AC	0,1 A – 400 A
Geheugenfunctie	HOLD, MAX/MIN
Basisnauwkeurigheid	2 %
Weerstand	0,1 Ω – 40 k Ω
Contactmeting temperatuur	-10 - 400 $^{\circ}$ C
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081561 LR3
Aantal inbegrepen batterijen	2
Energievoorziening	Batterijvoeding
Voeding	2x 081561 LR3
Norm	EN 61010-1
Kalibratie	I4
Producttype	Stroomtang

Dienstverlening

DAkKS-kalibratieStroomtang Type D	027060 D
KalibratieStroomtang Type D	027050 D

Accessoires

Alkali-mangaanbatterijen Internationaal type LR3	081561 LR3
--	------------