

**IMPACT-dop voor binnenzeskantbouten, 1/2 inch, Zeskant: 7mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	6513107
GTIN	4045197215352
Artikelklasse	62D

Omschrijving**Uitvoering:**

Sterke constructie, speciaal geschikt voor elektrische of perslucht-slagmoersleutels. Met dwarsboring en centreerring voor bevestiging. Binnenvierkant volgens DIN 3121.

Om veiligheidsredenen altijd met bijbehorende verbindingspen en rubber ring bevestigen.

Om veiligheidsredenen altijd met bijbehorende verbindingspen en rubber ring bevestigen.

Materiaal:

Chroom-molybdeenstaal, oppervlak gebruineerd.

Technische beschrijving

Ø aandrijfzijde	25 mm
Zeskant	7 mm
Lengte	75 mm
Aandrijfvierkant	1/2 inch
Bitsoort	Dop voor binnenzeskantbouten
geschikt voor machinetoepassing	ja
Producttype	Dop

Accessoires

Borgklemmenset 10-delig voor doppen, 1/2 inch, inclusief trekker Type 3	651790 3
Rubber ring voor doppen, 1/2 inch Ø 25 mm	651800 25
Verbindingspen voor doppen, 1/2 inch Ø×lengte 3X20 mm	651900 3X20