



Haakbeitel rechts overeenkomstig DIN 263 (ISO 11), M20, Schacht-vierkant: 10mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	297145 10
GTIN	4045197885593
Artikelklasse	22E

Omschrijving

Uitvoering:

Voorzien van diamantgeslepen HM-snijplaten.

Toepassing:

P20/K25 voor de bewerking van staal en gietijzer.

M20 voor de bewerking van roestvrije staalsoorten.

Let op:

Bij ruwe en onderbroken snedes moet de snijkant met een handbediende boorcarbide-lepsteen (nr. 558812) worden verwijderd.

Technische beschrijving

Maximale insteekdiepte t_{max}	6 mm
Schacht-vierkant	10 mm
Snijkantbreedte	3 mm
voor boringen vanaf \varnothing	25 mm
Totale lengte	150 mm
Snijmateriaal	M20
Producttype	Draaibeitel