



Hoekbeitel rechts overeenkomstig DIN 4978 (ISO 3), M20, Schacht-vierkant: 16mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	296755 16
GTIN	4045197885456
Artikelklasse	22E

Omschrijving

Uitvoering:

Voorzien van diamantgeslepen HM-snijplaten.

Toepassing:

P20/K25 voor de bewerking van staal en gietijzer.

M20 voor de bewerking van roestvrije staalsoorten.

Let op:

Bij ruwe en onderbroken snedes moet de snijkant met een handbediende boorcarbide-lepsteen (nr. 558812) worden verwijderd.

Technische beschrijving

Schacht-vierkant	16 mm
Totale lengte	110 mm
Snijmateriaal	M20
Producttype	Draaibeitel