



IMPACT-dop, 1/2 inch, voor Torx®, Torx®-profiel: E20



Bestelgegevens

Bestelnummer	651500 E20
GTIN	4045197215567
Artikelklasse	62D

Omschrijving

Uitvoering:

Sterke constructie, speciaal geschikt voor elektrische of perslucht-slagmoersleutels. Met dwarsboring en centreerring voor bevestiging. Binnenvierkant volgens DIN 3121.

Om veiligheidsredenen altijd met bijbehorende verbindingsspen en rubber ring bevestigen.

Materiaal:

Chroom-molybdeenstaal, oppervlak gebruineerd.

Aandrijfvierkant: 1/2 inch

Ø uitgangzijde: 24,5 mm

Lengte: 38 mm

Technische beschrijving

Torx®-profiel	E20
Ø uitgangzijde	24,5 mm
Lengte	38 mm
Aandrijfvierkant	1/2 inch
Bitsoort	Dopsleutel voor TORX®-schroeven
Producttype	Dop

Accessoires

Borgklemmenset 10-delig voor doppen, 1/2 inch, inclusief trekker Type 4

651790 4

Verbindingspen voor doppen, 1/2 inch Ø×lengte 3X25 mm

651900 3X25

Rubber ring voor doppen, 1/2 inch Ø 30 mm

651800 30