



## Haakbeitel rechts overeenkomstig DIN 263 (ISO 11), M20, Schacht-vierkant: 12mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	297145 12
GTIN	4045197885609
Artikelklasse	22E

### Omschrijving

**Uitvoering:**

Voorzien van diamantgeslepen HM-snijplaten.

**Toepassing:**

P20/K25 voor de bewerking van staal en gietijzer.

M20 voor de bewerking van roestvrije staalsoorten.

**Let op:**

Bij ruwe en onderbroken snedes moet de snijkant met een handbediende boorcarbide-lepsteen (nr. 558812) worden verwijderd.

### Technische beschrijving

Schacht-vierkant	12 mm
voor boringen vanaf $\varnothing$	30 mm
Snijkantbreedte	4 mm
Maximale insteekdiepte $t_{\max}$	10 mm
Totale lengte	160 mm
Snijmateriaal	M20
Producttype	Draaibeitel