



Haakbeitel rechts overeenkomstig DIN 263 (ISO 11), M20, Schacht-vierkant: 16mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	297145 16
GTIN	4045197885616
Artikelklasse	22E

Omschrijving

Uitvoering:

Voorzien van diamantgeslepen HM-snijplaten.

Toepassing:

P20/K25 voor de bewerking van staal en gietijzer.

M20 voor de bewerking van roestvrije staalsoorten.

Let op:

Bij ruwe en onderbroken snedes moet de snijkant met een handbediende boorcarbide-lepsteen (nr. 558812) worden verwijderd.

Technische beschrijving

Schacht-vierkant	16 mm
Snijkantbreedte	5 mm
voor boringen vanaf \varnothing	40 mm
Maximale insteekdiepte t_{\max}	12 mm
Totale lengte	180 mm
Snijmateriaal	M20
Producttype	Draaibeitel