



Haakbeitel rechts overeenkomstig DIN 263 (ISO 11), M20, Schacht-vierkant: 20mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	297145 20
GTIN	4045197885623
Artikelklasse	22E

Omschrijving

Uitvoering:

Voorzien van diamantgeslepen HM-snijplaten.

Toepassing:

P20/K25 voor de bewerking van staal en gietijzer.

M20 voor de bewerking van roestvrije staalsoorten.

Let op:

Bij ruwe en onderbroken snedes moet de snijkant met een handbediende boorcarbide-lepsteen (nr. 558812) worden verwijderd.

Technische beschrijving

Schacht-vierkant	20 mm
Maximale insteekdiepte t_{max}	16 mm
voor boringen vanaf \emptyset	50 mm
Snijkantbreedte	6 mm
Totale lengte	210 mm
Snijmateriaal	M20
Producttype	Draaibeitel