

**HOLEX****Steekbeitel rechts overeenkomstig DIN 4981 (ISO 7), M20, Schachthoogte: 32mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	297030 32
GTIN	4045197885579
Artikelklasse	22E

**Omschrijving****Uitvoering:**

Voorzien van diamantgeslepen HM-snijplaten.

**Toepassing:**

P20/K25 voor de bewerking van staal en gietijzer.

M20 voor de bewerking van roestvrije staalsoorten.

**Let op:**

Bij ruwe en onderbroken snedes moet de snijkant met een handbediende boorcarbide-lepsteen (nr. 558812) worden verwijderd.

**Technische beschrijving**

Schachthoogte h	32 mm
Snijkantbreedte	8 mm
Totale lengte	170 mm
Schachtbreedte b	20 mm
Snijmateriaal	M20
Producttype	Draaibeitel