

**Garant****6-kant dop, 1/4 inch Surface Drive, Sleutelwijdte: 14mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	631225 14
GTIN	4045197497178
Artikelklasse	61A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Gesmeed van hoogwaardig staal, binnenzijde aangeschuind voor snel aangrijpen van de schroefkop.

Binnenvierkant met boring volgens DIN 3120-D 6,3.

De Surface Drive-sleutelopening zorgt voor een betere passing en een grotere aangrijpingskracht. De druk werkt direct op de vlakken van de bouten en moeren; kwetsbare kanten worden gespaard. Ook tussenmaten, bijvoorbeeld inch (A/F, BSF, BSW), en afgesleten bouten kunnen met de Surface Drive worden aan- of losgedraaid. Doppen met boring.

**Materiaal:**

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

**Technische beschrijving**

Lengte	24,8 mm
Geschikt voor inch (Amerik. maten)	17/32 inch
Sleutelwijdte	14 mm
Ø uitgangzijde	19,6 mm
Aandrijfvierkant	1/4 inch
6-Kant dopsleutelprofiel	Surfacedrive

Norm	DIN 3124
Bitsoort	6-kant dopsleutel Surfacedrive
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	verchromd
met AS-Drive-profiel	nee
Producttype	Dop