

Garant**Tafelwagen met in hoogte verstelbaar laadvlak TA9, Type: TA92****Bestelgegevens**

Bestelnummer	918557 TA92
GTIN	4045197885319
Artikelklasse	91T

Omschrijving**Uitvoering:**

Gelaste staalconstructie, plateau van houtvezelplaat met antracietkleurig, krasvast oppervlak. Met behulp van handslinger **handmatig hoogteverstelbaar**. Het laadvlak wordt hierbij met **4 mechanische spindelhefstaanders** naar boven en beneden bewogen. Handgreep met Haptoprene®-inzet van slagvast polypropyleen, deze kan voor de bediening van de handslinger naar boven worden weggeklapt. 2 Bok- en 2 zwenkwielen (met vergrendeling) met niet-strepend polyurethaan-loopvlak, naven met rollagers.

Kleur:

Zilver en antraciet, **poedercoating**.

Opmerking:

Om veiligheidsredenen is inbouw van een geperforeerde wand niet mogelijk.

Technische beschrijving

Diepte	509 mm
Laadvlaktbreedte	890 mm
Gewicht	67,6 kg
Hoogteverstelbereik	680 - 970 mm

Laadvlakhoogte onder	195 mm
Belastbaarheid laadvlak boven	200 kg
Wiel-Ø	125 mm
Type	TA92
Maximale belastbaarheid	250 kg
Breedte	1040 mm
Laadvlakdiepte	500 mm
Producttype	Tafelwagen