

Garant**Tafelwagen met in hoogte verstelbaar laadvlak TA9, Type: TA94****Bestelgegevens**

Bestelnummer	918557 TA94
GTIN	4045197885326
Artikelklasse	91T

Omschrijving**Uitvoering:**

Gelaste staalconstructie, plateau van houtvezelplaat met antracietkleurig, krasvast oppervlak. Met behulp van handslinger **handmatig hoogteverstelbaar**. Het laadvlak wordt hierbij met **4 mechanische spindelhefstaanders** naar boven en beneden bewogen. Handgreep met Haptoprene®-inzet van slagvast polypropyleen, deze kan voor de bediening van de handslinger naar boven worden weggeklapt. 2 Bok- en 2 zwenkwielen (met vergrendeling) met niet-strepend polyurethaan-loopvlak, naven met rollagers.

Kleur:

Zilver en antraciet, **poedercoating**.

Opmerking:

Om veiligheidsredenen is inbouw van een geperforeerde wand niet mogelijk.

Technische beschrijving

Laadvlakdiepte	600 mm
Wiel-Ø	200 mm
Laadvlakbreedte	1040 mm
Type	TA94

Maximale belastbaarheid	400 kg
Laadvlakhoogte onder	270 mm
Hoogteverstelbereik	760 - 1080 mm
Gewicht	88,2 kg
Breedte	1220 mm
Belastbaarheid laadvlak boven	200 kg
Diepte	609 mm
Producttype	Tafelwagen