



Omzetbare eenhands-lijmtang, Spanwijdte: 300mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	860285 300
GTIN	4008158034591
Artikelklasse	83K

Omschrijving

Uitvoering:

Ergonomisch vormgegeven greep van 2-componentenkunststof, gebruineerde rail van getrokken staal. **Zonder gereedschap omzetbaar** in spreiden, dankzij een intelligent ontgrendelingsmechanisme aan het bovendeel. Met ontgrendelhefboom voor snelverstelling.

Toepassing:

Universeel inzetbaar, comfortabele eenhandsbediening voor spandruk (tot 2000 N).

Technische beschrijving

Spanwijdte	300 mm
Spreidwijdte	170 - 510 mm
Uitsteeklengte	80 mm
Doorsnede van de geleiderail	19x6 mm
Producttype	Lijmtang

