

**IMPACT-bitdop, 1/2 inch, voor veeltandschroeven (XZN), Voor schroeven: M8****Bestelgegevens**

Bestelnummer	651355 M8
GTIN	4045197336491
Artikelklasse	62D

Omschrijving**Uitvoering:**

sterke constructie, speciaal geschikt voor elektrische of perslucht-slagmoersleutels. Met dwarsboring en centreerring voor bevestiging. Binnenvierkant volgens DIN 3121.

Om veiligheidsredenen altijd met bijbehorende verbindingspen en rubber ring bevestigen.

Materiaal:

chrom-molybdeenstaal, oppervlak gebruineerd.

Aandrijfvierkant: 1/2 inch

Ø aandrijfzijde: 25 mm

Lengte: 55 mm

Technische beschrijving

Voor schroeven	M8
Lengte	55 mm
Ø aandrijfzijde	25 mm
Aandrijfvierkant	1/2 inch
Bitsoort	Veeltand-schroevendraaier
Producttype	Dop

Accessoires

Borgklemmenset 10-delig voor doppen, 1/2 inch, inclusief trekker Type 3

651790 3

Rubber ring voor doppen, 1/2 inch Ø 25 mm

651800 25

Verbindingspen voor doppen, 1/2 inch Ø×lengte 3X20 mm

651900 3X20