

**IMPACT-dop voor binnenzeskantbouten, 1/2 inch, Zeskant: 8mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 651310 8 |
| GTIN | 4045197215369 |
| Artikelklasse | 62D |

Omschrijving**Uitvoering:**

Sterke constructie, speciaal geschikt voor elektrische of perslucht-slagmoersleutels. Met dwarsboring en centreerring voor bevestiging. Binnenvierkant volgens DIN 3121.

Om veiligheidsredenen altijd met bijbehorende verbindingspen en rubber ring bevestigen.

Om veiligheidsredenen altijd met bijbehorende verbindingspen en rubber ring bevestigen.

Materiaal:

Chroom-molybdeenstaal, oppervlak gebruint.

Technische beschrijving

| | |
|---------------------------------|------------------------------|
| Ø aandrijfzijde | 25 mm |
| Lengte | 75 mm |
| Zeskant | 8 mm |
| Aandrijfvierkant | 1/2 inch |
| Bitsoort | Dop voor binnenzeskantbouten |
| geschikt voor machinetoepassing | ja |
| Producttype | Dop |

Accessoires

| | |
|--|-------------|
| Rubber ring voor doppen, 1/2 inch Ø 25 mm | 651800 25 |
| Verbindingspen voor doppen, 1/2 inch Ø×lengte 3X20 mm | 651900 3X20 |
| Borgklemmen set 10-delig voor doppen, 1/2 inch, inclusief trekker Type 3 | 651790 3 |