

KERN**Unster type HCB, Maximaal weegbereik: 500kg**

Bestelgegevens

Bestelnummer	479435 500
GTIN	4045761144460
Artikelklasse	47D

Omschrijving

Uitvoering:

- **Simpele 3-toetsbediening.**
- **Met tarraknop, lege verpakking aanhangen en weergave op nul stellen.**
- **Hold-toets, de weergave kan 5 seconden worden vastgehouden.**
- **Weegeenheid omschakelbaar naar kg, N en lb.**

Levering:

Inclusief edelstalen karabijnhaak, edelstalen S-haak (bij maat 500 / 1000 niet standaard) en 3 batterijen nr.081561 maatLR6.

Accessoires:

Harpsluiting en haak met veiligheidssluiting op aanvraag.

Technische beschrijving

Behuizing diepte	42 mm
Behuizing hoogte	152 mm
Kalibratie	Prijs op aanvraag
Aflezing	1000 g

Nettogewicht	0,35 kg
Behuizing breedte	80 mm
Maximaal weegbereik	500 kg
Aantal inbegrepen batterijen	3
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081561 LR6
Energievoorziening	Batterijvoeding
Fabrikantnummer	HCB
Producttype	Unster/kraanunster

Accessoires

Alkali-mangaanbatterijen Internationaal type LR6	081561 LR6
--	------------