

KERN**Compacte weegschaal type ECB, Maximaal weegbereik: 10000g****Bestelgegevens**

Bestelnummer	479452 10000
GTIN	4045761161429
Artikelklasse	47D

Omschrijving**Uitvoering:**

Groot LCD-display met achtergrondverlichting (cijferhoogte 21mm). Weegplateau van edelstaal. Simpele 2-toetsbediening.

- **Tarrafunctie (bijweegfunctie) voor eenvoudig nulstellen van de weergave.**
- **Werkt op batterijen, Auto-Off na 3 minuten.**
- **Aansluiten van netadapter mogelijk.**

Accessoires:

6 Batterijen nr. 081561 maat LR6, netadapter of accu op aanvraag.

Technische beschrijving

Hoogte	60 mm
Diepte	300 mm
Afmetingen weegplateau	320×260
Aflezing	5 g
Breedte	320 mm
Nettogewicht	2,6 kg
Maximaal weegbereik	10000 g
Aantal inbegrepen batterijen	2

Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081561 LR6
Energievoorziening	Batterijvoeding
Kalibratie	K2
Producttype	Compacte weegschaal

Dienstverlening

KalibratieWeegschaal Maximaal weegbereik 50 kg	027700 50
DAkkS-kalibratieWeegschaal Maximaal weegbereik 50	027710 50

Accessoires

Alkali-mangaanbatterijen Internationaal type LR6	081561 LR6
--	------------