

**KERN****Compacte weegschaal type ECB, Maximaal weegbereik: 20000g****Bestelgegevens**

Bestelnummer	479452 20000
GTIN	4045761161436
Artikelklasse	47D

**Omschrijving****Uitvoering:**

Groot LCD-display met achtergrondverlichting (cijferhoogte 21mm). Weegplateau van edelstaal. Simpele 2-toetsbediening.

- **Tarrafunctie (bijweegfunctie) voor eenvoudig nulstellen van de weergave.**
- **Werkt op batterijen, Auto-Off na 3 minuten.**
- **Aansluiten van netadapter mogelijk.**

**Accessoires:**

6 Batterijen nr. 081561 maat LR6, netadapter of accu op aanvraag.

**Technische beschrijving**

Breedte	320 mm
Afmetingen weegplateau	320x260
Nettogewicht	2,6 kg
Hoogte	60 mm
Aflezing	10 g
Diepte	300 mm
Maximaal weegbereik	20000 g
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081561 LR6

Aantal inbegrepen batterijen	2
Energievoorziening	Batterijvoeding
Kalibratie	K2
Producttype	Compacte weegschaal

### Dienstverlening

DAkkS-kalibratieWeegschaal Maximaal weegbereik 50	027710 50
KalibratieWeegschaal Maximaal weegbereik 50 kg	027700 50

### Accessoires

Alkali-mangaanbatterijen Internationaal type LR6	081561 LR6
--	------------