

KERN**Telsysteem, type CCS, Maximaal weegbereik: 60kg**

Bestelgegevens

Bestelnummer	479542 60
GTIN	4045761153288
Artikelklasse	47D

Omschrijving

Uitvoering:

- **Nauwkeurige telweegschaal met automatische referentie-optimalisering (verbetert stapsgewijs de gemiddelde waarde van het onderdeelgewicht).**
- **Doelaantal of doelgewicht programmeerbaar met akoestisch signaal.**
- **Totaalgeheugen voor het optellen van gelijke deeltellingen tot een totaalaantal en totaalgewicht.**
- **Referentie-aantal of referentiegewicht selecteerbaar.**
- **Omschakelbaar van netstroom op accuvoeding.**
- **Justeerprogramma CAL: Voor het instellen van de nauwkeurigheid (hiervoor benodigd extern justiegewicht op aanvraag).**
- **Weergaveomschakeling van stuks naar gewicht.**

Telsysteem bestaande uit een **referentieweegschaal en een hoeveelheidswaegschaal (platformweegschaal)** met 2,0 m aansluitkabel.

Levering:

Inclusief netadapter 230 V/50 Hz, beschermhoes voor referentieweegschaal.

Accessoires:

Interne accu, signaallamp op aanvraag.

Opmerking:

Voor het kalibreren a.u.b. beide aangeboden posities selecteren, aangezien zowel de referentieweegschaal als de hoeveelheidswaegschaal (platformweegschaal) moet worden gekalibreerd.

Technische beschrijving

Insteltijd	2 s
Diepte	350 mm
Platformweegschaal diepte	400 mm
Maximaal weegbereik	0 - 60 kg
Stuksgewicht minimaal	1 g
Breedte	320 mm
Lineariteit	±0,2 g
Platformweegschaal breedte	500 mm
Platformweegschaal hoogte	137 mm
Reproduceerbaarheid	0,1 g
Aflezing	0,1 g
Nettogewicht	13 kg
Hoogte	125 mm
Afmetingen weegplateau	294×225 mm
Aflezing hoeveelheidweegschaal	2 g
Energievoorziening	Accuvoeding
Kalibratie	Prijs op aanvraag
Producttype	Telweegschaal