

**Steeksleutelset, verchromd, Aantal sleutels: 10****Bestelgegevens**

Bestelnummer	610960 10
GTIN	4045197159410
Artikelklasse	62A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties.  
Met ovale schacht.

**Norm:**

**DIN 3110 / ISO 3318**

**Materiaal:**

Chroom-vanadiumstaal, verchromd.

**Levering:**

Resp. 1 steeksleutel nr. 610600 / 610100 / 610900 / 610950 / 610120: Maat 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×24; 27×30

**Technische beschrijving**

Aantal sleutels	10
Sleutelwijdtematen	metrisch
Bekstand 1	15 graden
Bekstand 2	15 graden
Oppervlak	verchromd
Producttype	Schroefsleutel

## Accessoires

Steeksleutel Sleutelwijdtes 12X13 mm	610950 12X13
Steeksleutel Sleutelwijdtes 8X9 mm	610950 8X9
Steeksleutel Sleutelwijdtes 18X19 mm	610950 18X19
Steeksleutel Sleutelwijdtes 16X17 mm	610950 16X17
Steeksleutel Sleutelwijdtes 10X11 mm	610950 10X11
Steeksleutel Sleutelwijdtes 21X24 mm	610950 21X24
Steeksleutel Sleutelwijdtes 20X22 mm	610950 20X22
Steeksleutel Sleutelwijdtes 6X7 mm	610950 6X7
Steeksleutel Sleutelwijdtes 27X30 mm	610950 27X30
Kunststof klemhouder met afsluitklep Voor aantal sleutels 11	611700 11
Steeksleutel Sleutelwijdtes 14X15 mm	610950 14X15