

Garant**6-kant dop, 1/4 inch Surface Drive, Sleutelwijdte: 6mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	631225 6
GTIN	4045197497017
Artikelklasse	61A

Omschrijving**Uitvoering:**

Gesmeed van hoogwaardig staal, binnenzijde aangeschuind voor snel aangrijpen van de schroefkop.

Binnenvierkant met boring volgens DIN 3120-D 6,3.

De Surface Drive-sleutelopening zorgt voor een betere passing en een grotere aangrijpingskracht. De druk werkt direct op de vlakken van de bouten en moeren; kwetsbare kanten worden gespaard. Ook tussenmaten, bijvoorbeeld inch (A/F, BSF, BSW), en afgesleten bouten kunnen met de Surface Drive worden aan- of losgedraaid. Doppen met boring.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

Technische beschrijving

Sleutelwijdte	6 mm
Ø uitgangzijde	9,3 mm
Lengte	24,8 mm
Geschikt voor inch (Amerik. maten)	15/64 inch
Geschikt voor inch (Amerik. maten)	7/32 inch
Aandrijfvierkant	1/4 inch
6-Kant dopsleutelprofiel	Surfacedrive

Norm	DIN 3124
Bitsoort	6-kant dopsleutel Surfacedrive
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	verchromd
met AS-Drive-profiel	nee
Producttype	Dop