

**Steeksleutelset, verchromd, Aantal sleutels: 13****Bestelgegevens**

Bestelnummer	610960 13
GTIN	4045197459596
Artikelklasse	62A

Omschrijving**Uitvoering:**

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties.
Met ovale schacht.

Norm:

DIN 3110 / ISO 3318

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchromd.

Levering:

Resp. 1 steeksleutel nr. 610600 / 610100 / 610900 / 610950 / 610120: Maat 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×23; 24×26; 27×32; 30×34; 36×41

Technische beschrijving

Aantal sleutels	13
Sleutelwijdtematen	metrisch
Bekstand 1	15 graden
Bekstand 2	15 graden
Oppervlak	verchromd
Producttype	Schroefsleutel

Accessoires

Steeksleutel Sleutelwijdtes 30X34 mm	610950 30X34
Steeksleutel Sleutelwijdtes 20X22 mm	610950 20X22
Steeksleutel Sleutelwijdtes 8X9 mm	610950 8X9
Steeksleutel Sleutelwijdtes 16X17 mm	610950 16X17
Steeksleutel Sleutelwijdtes 14X15 mm	610950 14X15
Steeksleutel Sleutelwijdtes 10X11 mm	610950 10X11
Steeksleutel Sleutelwijdtes 12X13 mm	610950 12X13
Steeksleutel Sleutelwijdtes 6X7 mm	610950 6X7
Steeksleutel Sleutelwijdtes 24X26 mm	610950 24X26
Steeksleutel Sleutelwijdtes 18X19 mm	610950 18X19
Steeksleutel Sleutelwijdtes 36X41 mm	610950 36X41
Steeksleutel Sleutelwijdtes 21X23 mm	610950 21X23
Steeksleutel Sleutelwijdtes 27X32 mm	610950 27X32