



Precisieratel 'Zyklop Speed' omschakelbaar, 3/8 inch met draaibare kop en uitwerper



Bestelgegevens

Bestelnummer	635190
GTIN	4013288121875
Artikelklasse	63F

Omschrijving

Uitvoering:

Vrij **zwenkbare ratelkop** met gedefinieerde vergrendelposities bij 0° (toepassing zoals een schroevendraaier) en aan beide zijden bij 75° en 90°-stand. Werkhoek 5°, met uitwerper en omschakelschijf voor rechtsom en linksom draaien.

Norm:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 10** mit federnder Kugel, für Innenvierkante nach **DIN 3120-C 10** mit Rillen.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

T.b.v. :

Handbediende doppen.

Aandrijfvierkant: 3/8 inch

Aantal tanden: 72

Technische beschrijving

Fabrikantnummer	8000 B
Aandrijfvierkant	3/8 inch
totale lengte	199 mm
Aantal tanden	72
Werkhoek	5 graden
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	verchroomd

Producttype

Ratel