

**Steeksleutelset, Aantal sleutels: 8****Bestelgegevens**

Bestelnummer	611000 8
GTIN	4018754057535
Artikelklasse	63A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties.

Met stroeve schacht met dubbel T-profiel. Optimale buigvastheid, goede krachtoverbrenging.

**Norm:**

**DIN 3110 / ISO 3318**

**Materiaal:**

Chrome-Alloy-Steel; splintervrij, vernikkeld en daarna verchromd; rondom gepolijst.

**Levering:**

Resp. 1 steeksleutel nr. 610600 / 610100 / 610900 / 610950 / 610120: Maat 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×21; 19×22

**Technische beschrijving**

Aantal sleutels	8
Sleutelwijdtematen	metrisch
Bekstand 1	15 graden
Bekstand 2	15 graden
Producttype	Schroefsleutel

**Accessoires**

Steeksleutel Sleutelwijdtes 12X13 mm	610100 12X13
Steeksleutel Sleutelwijdtes 6X7 mm	610100 6X7
Steeksleutel Sleutelwijdtes 10X11 mm	610100 10X11
Steeksleutel Sleutelwijdtes 19X22 mm	610100 19X22
Steeksleutel Sleutelwijdtes 8X9 mm	610100 8X9
Steeksleutel Sleutelwijdtes 14X15 mm	610100 14X15
Kunststof klemhouder Voor aantal sleutels 8	611500 8
Steeksleutel Sleutelwijdtes 18X21 mm	610100 18X21
Steeksleutel Sleutelwijdtes 16X17 mm	610100 16X17