



Gladwalsgereedschap EG5 universeel, Schachtopname type: VDI30



Bestelgegevens

Bestelnummer	291505 VDI30
GTIN	4060491000077
Artikelklasse	29F

Omschrijving

Uitvoering:

Voor de toepassing op CNC- en conventionele draaibanken.

Symmetrische opbouw – universeel als rechtse en linkse uitvoering inzetbaar.

Voordeel:

Oppervlaktekwaliteit $R_z < 1 \mu\text{m}$ mogelijk.

Voedingen tot 1 mm/omw. mogelijk (buitenbewerking).

Constante resultaten dankzij continue meting van de walskracht.

Toepassing:

Voor de mechanische oppervlakteveredeling.

Voor de bewerking van alle metalen materialen tot een trekvastheid van 1400 N/mm^2 en een hardheid van maximaal 45 HRC.

T.b.v.:

Ø-Bereik (aanbevolen): 10 mm – 100 mm

Levering:

Twee in de kooi ingebouwde reserverollen.

Opmerking:

Gereedschapsinzetbak voor het betreffende bewerkingsvlak is afhankelijk van het type revolver (ster/schijf).

- **Andere schachtaansluitingen op aanvraag leverbaar.**
- **Gedetailleerde technologische aanbevelingen zijn te vinden in de handleiding.**

Technische beschrijving

Punt-middenverplaatsing f	80 mm
Rol-Ø	5 mm
maximale walskracht	3 kN
Schachtopname type	VDI30
Afkoppellengte L _A	121 mm
Snijrichting	links en rechts
Producttype	Gladwalsgereedschap