




Gladwalsgereedschap EG14 universeel, Schachtopname type: S25



Bestelgegevens

Bestelnummer	291510 S25
GTIN	4060491000091
Artikelklasse	29F

Omschrijving

Uitvoering:

Voor de toepassing op CNC- en conventionele draaibanken.

Symmetrische opbouw – universeel als rechtse en linkse uitvoering inzetbaar.

Voordeel:

Oppervlaktekwaliteit $R_z < 1 \mu\text{m}$ mogelijk.

Voedingen tot 1 mm/omw. mogelijk (buitenbewerking).

Constante resultaten dankzij continue meting van de walskracht.

Toepassing:

Voor de mechanische oppervlakteveredeling.

Voor de bewerking van alle metalen materialen tot een trekvastheid van 1400 N/mm^2 en een hardheid van maximaal 45 HRC.

T.b.v.:

Ø-Bereik (aanbevolen): v.a. 50 mm

Opmerking:

Gereedschapsinzetbak voor het betreffende bewerkingsvlak is afhankelijk van het type revolver (ster/schijf).

- **Andere schachtaansluitingen op aanvraag leverbaar.**
- **Gedetailleerde technologische aanbevelingen zijn te vinden in de handleiding.**

Technische beschrijving

Rol-Ø	14 mm
Schacht-vierkant	25×25 mm
Punt-middenverplaatsing f	103,6 mm
maximale walskracht	8 kN
Schachtopname type	S25
Afkoppellengte L _A	132 mm
Snijrichting	links en rechts
Producttype	Gladwalsgereedschap