




## Gladwalsgereedschap EG45-40M universeel, Schachtopname type: VDI50



### Bestelgegevens

Bestelnummer	291520 VDI50
GTIN	4060491000206
Artikelklasse	29F

### Omschrijving

**Uitvoering:**

Voor de toepassing op CNC- en conventionele draaibanken.  
Symmetrische opbouw – universeel als rechtse en linkse uitvoering inzetbaar.

**Voordeel:**

Oppervlaktekwaliteit  $R_z < 1 \mu\text{m}$  mogelijk.  
Voedingen tot 1 mm/omw. mogelijk (buitenbewerking).  
Constante resultaten dankzij continue meting van de walskracht.

**Toepassing:**

Voor de mechanische oppervlakteveredeling.  
Voor de bewerking van alle metalen materialen tot een trekvastheid van  $1400 \text{ N/mm}^2$  en een hardheid van maximaal 45 HRC.

**T.b.v.:**

Ø-Bereik (aanbevolen): v.a. 35 mm

**Advies:**

Voor buitenoppervlakken met aansluitende radius tot aan het vlakke oppervlak.

**Opmerking:**

- **Andere schachtaansluitingen op aanvraag leverbaar.**
- **Gedetailleerde technologische aanbevelingen zijn te vinden in de handleiding.**

Rolradius = 2,5 mm. Bewerkbare werkstukradiussen van 4 mm tot 12 mm.

### Technische beschrijving

maximale walskracht	4 kN
Rol-Ø	40 mm
Punt-middenverplaatsing f	69 mm
Schachtopname type	VDI50
Afkoppellengte L <sub>A</sub>	129 mm
Snijrichting	links en rechts
Producttype	Gladwalsgereedschap