

**Steeksleutel, verchromd, Sleutelwijdtes: 30X34mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	610950 30X34
GTIN	4045197281425
Artikelklasse	62A

Omschrijving**Uitvoering:**

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties.
Met ovale schacht.

Norm:

DIN 3110 / ISO 3318

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchromd.

Technische beschrijving

maximale bekhoogte h	10 mm
maximale bekbreedte b2	75 mm
Sleutelwijdte ₂	34 mm
Sleutelwijdte ₁	30 mm
maximale bekbreedte b1	66 mm
Sleutelwijdtematen	metrisch
Sleutellengte L	302 mm
Norm	ISO 3318
Norm	DIN 3110
Bekstand 1	15 graden
Bekstand 2	15 graden

Oppervlak	verchromd
Productnaamattribuut	verchromd
vonkvrij	nee
aan beide zijden gelijke sleutelwijdtes	nee
Producttype	Schroefsleutel