



Gladwalsgereedschap EG45-40M universeel, Schachtopname type: PSC80



Bestelgegevens

Bestelnummer	291520 PSC80
GTIN	4060491000220
Artikelklasse	29F

Omschrijving

Uitvoering:

Voor de toepassing op CNC- en conventionele draaibanken.
Symmetrische opbouw – universeel als rechtse en linkse uitvoering inzetbaar.

Voordeel:

Oppervlaktekwaliteit $R_z < 1 \mu\text{m}$ mogelijk.
Voedingen tot 1 mm/omw. mogelijk (buitenbewerking).
Constante resultaten dankzij continue meting van de walskracht.

Toepassing:

Voor de mechanische oppervlakteveredeling.
Voor de bewerking van alle metalen materialen tot een trekvastheid van 1400 N/mm^2 en een hardheid van maximaal 45 HRC.

T.b.v.:

Ø-Bereik (aanbevolen): v.a. 35 mm

Advies:

Voor buitenoppervlakken met aansluitende radius tot aan het vlakke oppervlak.

Opmerking:

- **Andere schachtaansluitingen op aanvraag leverbaar.**
 - **Gedetailleerde technologische aanbevelingen zijn te vinden in de handleiding.**
- Rolradius = 2,5 mm. Bewerkbare werkstukradiussen van 4 mm tot 12 mm.

Technische beschrijving

maximale walskracht	4 kN
Rol-Ø	40 mm
Punt-middenverplaatsing f	69 mm
Schachtopname type	PSC80
Afkoppellengte L _A	166,3 mm
Snijrichting	links en rechts
Producttype	Gladwalsgereedschap